



## Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion dur, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 2/25mm



### Données de commande

N° commande	675330 2/25
GTIN	4013288013552
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Avec zone de torsion, **dur**. Idéal pour les applications de vissage souples (p. ex. dans du bois, du plastique, etc.).

#### Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

#### Norme:

DIN ISO 1173.

#### Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, **tenace**.

### Description technique

Taille empreinte cruciforme	2
Longueur totale	25 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	851/1 TH PH
Norme	DIN ISO 1173
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Type de produit	Outil à embout

