

**Tenaille russe, noire, brunie à froid, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	706675 200
GTIN	4045197287304
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

Norme:

DIN ISO 9242

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	200 mm
Norme	DIN ISO 9242
Tête	étroit
Branche	longues
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	noire et brunie à froid, tête non revêtue
Type de produit	Tenailles

