



## Embout à souder, Type: 2



### Données de commande

N° commande	657950 2
GTIN	4018754034604
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

#### Utilisation:

Pour recevoir des outils de montage personnalisés, par ex. des clés spéciales contrecoudées. Selon la longueur de la partie à souder, la valeur doit être corrigée sur le vernier.

#### Adapté(s) pour :

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Outil interchangeable: Embout

Longueur l: 12 mm

Hauteur h: 11 mm

Carré à souder: 11×25 mm

Mesure étalon S: 12 mm

Emmanchement: 14×18 mm

### Description technique

Longueur l	12 mm
------------	-------

Hauteur h	11 mm
Emmanchement	14×18 mm
Carré à souder	11×25 mm
Série	737/40
Mesure étalon S	12 mm
Outil interchangeable	Embout
Type de produit	Embouts à souder