

**Pince à freiner standard, Longueur totale: 230mm****Données de commande**

N° commande	707920 230
GTIN	4045197593917
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Corps de pince forgé. Intérieur des mâchoires de prise rugueux. Mâchoires de coupe trempées par induction. **Mâchoires biseautées sur l'avant à 40°.**

Utilisation:

Pour tourner des fils de sécurité (voir image); chaque longueur de fil peut être modifiée ultérieurement. Pour Ø de fils jusqu'à env. 1,6 mm. Pour tournage à droite et à gauche, avec retour automatique.

Matière(s):

Acier spécial; bruni ou verni, tête non revêtue.

Description technique

Forme des mâchoires	biseautées à 40°
Longueur totale	230 mm
Pour Ø fil	<1,6 mm
Propriété des mors	Mâchoires de coupe trempées par induction
Exécution des mors	Intérieur des mâchoires de prise rugueux
Matériau	Acier spécial
Surface	bruni ou verni, tête non revêtue
Type de produit	Pince a freiner

