



Cliquet emboîtable réversible, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce



Données de commande

N° commande	659875
GTIN	7610733232796
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

En alliage spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 (jusqu'au cat. 48) et 659912 **Réf. 1600** et assortiment de tournevis avec poignée rabattable 667625 / 667645.

Remarque(s):

Autres lames, voir 659870 / 659872 et 659878 – 659884.

Logement pour embouts: D 6,3

Longueur totale: 70 mm

Longueur utile: 54 mm

Description technique

Longueur totale	70 mm
Longueur utile	54 mm
Logement pour embouts	D 6,3
Type de produit	Douille tournevis