



Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 BiTorsion, Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 3/25mm



Données de commande

N° commande	675540 3/25
GTIN	4013288034502
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Modèle **BiTorsion** avec dureté réduite dans la zone de torsion pour suspension de pics de charge = durée de vie plus longue. Action optimale en combinaison avec le porte-outils à changement rapide BiTorsion 675030.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, **tenace**.

Description technique

Taille empreinte cruciforme	3
Longueur totale	25 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	855/1 BTZ PZ
Norme	DIN ISO 1173
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv

Type de produit

Outil à embout