

**Pince à freiner standard, Longueur totale: 290mm****Données de commande**

N° commande	707920 290
GTIN	4045197593924
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Corps de pince forgé. Intérieur des mâchoires de prise rugueux. Mâchoires de coupe trempées par induction. **Mâchoires biseautées sur l'avant à 40°.**

**Utilisation:**

Pour tourner des fils de sécurité (voir image); chaque longueur de fil peut être modifiée ultérieurement. Pour Ø de fils jusqu'à env. 1,6 mm. Pour tournage à droite et à gauche, avec retour automatique.

**Matière(s):**

Acier spécial; bruni ou verni, tête non revêtue.

**Description technique**

Pour Ø fil	<1,6 mm
Forme des mâchoires	biseautées à 40°
Longueur totale	290 mm
Propriété des mors	Mâchoires de coupe trempées par induction
Exécution des mors	Intérieur des mâchoires de prise rugueux
Matériau	Acier spécial
Surface	bruni ou verni, tête non revêtue
Type de produit	Pince a freiner

