

**Tenaille russe à forte démultiplication, galvanisée, Longueur totale: 250mm****Données de commande**

N° commande	706670 250
GTIN	4003773071419
Classe d'article	73F

**Description****Exécution:**

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

**Utilisation:**

Convient particulièrement pour l'entrecroisement des fers de béton armé, avec démultiplication importante. Coupent des fils souples jusqu'à Ø 4,5 mm. Soulagement des tendons et des muscles grâce à un fort amortissement du choc de sectionnement.

**Norme:**

**DIN ISO 9242**

**Matière(s):**

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

**Description technique**

Longueur totale	250 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	3,3 mm
Norme	DIN ISO 9242
Tête	étroit
Branche	longues
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	Galvanisée
Type de produit	Tenailles

