

**Cliquet emboîtable réversible avec carré mâle, Carré mâle: 1/4pouce****Données de commande**

N° commande	659877 1/4
GTIN	7610733232802
Classe d'article	63D

Description**Exécution:**

En alliage spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 (jusqu'au cat. 48) et 659912 **Réf. 1600** et assortiment de tournevis avec poignée rabattable 667625 / 667645.

Remarque(s):

Autres lames, voir 659870 / 659872 et 659878 – 659884.

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Longueur totale: 67 mm

Longueur utile: 51 mm

Description technique

Longueur utile	51 mm
Longueur totale	67 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé 4 pans
Type de produit	Douille tournevis

