



Tournevis dynamométrique électronique, Couple maximal: 50cNm



Données de commande

N° commande	659050 50
GTIN	4045197503862
Classe d'article	62E

Description

Exécution:

Tournevis dynamométrique extrêmement polyvalent avec manche bimatière, grand affichage et adaptateur à changement rapide pour embouts. Dès que la valeur de consigne réglée est atteinte, le tournevis dynamométrique émet un signal visuel et acoustique. Deux modes de travail sont disponibles avec affichages en ligne et de la valeur maximale. Mémorisation jusqu'à 50 valeurs.

Unités de mesure: cNm, lbf·in, kgf·cm

Utilisation:

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Résolution	0,1 cNm
Poids	200 g
Couple maximal	50 cNm
Précision de mesure du couple	±2 %
Plage de couples	10 - 50 cNm
Nombre de piles incluses	1
Signalisation de déclenchement	visuel

Signalisation de déclenchement	acoustique
Type de raccordement	Porte-embouts 1/4"
Lecture commutable	cNm
Lecture commutable	lbfm
Lecture commutable	kgfcm
Procédé de mesure	Couple
Principe de déclenchement	Déclenchement électromécanique
Feedback	avec affichage
Réglage de la valeur de déclenchement	numérique, réglable
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Longueur totale L	203 mm
Affichage	numérique
Etalonnage	O3
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Logement pour embouts	F 6,3
Norme	DIN EN ISO 6789
Possibilité de journalisation des données	oui
Méetrologie	électronique
Type de pile	LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Tournevis dynamométriques

Services

Etalonnage Tournevis dynamométrique double face Couple maximal 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------

Accessoires

Tournevis coin-driver court Longueur lame 45 mm	664311 45
---	-----------

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Tournevis coin-driver Longueur lame 45 mm	664310 45
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Couvercle de compartiments à piles Type 1	655346 1