

KANON**Appareil de contrôle de couple minimum, Couple maximal: 36cNm****Données de commande**

N° commande	658800 36
GTIN	4582126965440
Classe d'article	66F

Description**Exécution:**

Appareil de mesure précis pour couples de serrage minimums. Echelle très lisible avec index mobile sur le dessus et graduation supplémentaire sur le côté du boîtier. **Avec mandrin de serrage 3 mors en acier.**

Utilisation:

Pour la mesure de couples de serrage minimum (résistances à la torsion ou au frottement) ou pour un serrage de vis contrôlé.

Norme:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Description technique

Poids	600 g
Couple maximal	36 cNm
Ø	63 mm
Capacité du mandrin	1 - 8,5 mm
Plage de couples	4 - 36 cNm
Plage de couples	40 - 360 mNm
Graduation 1 trait =	0,5 cNm

Réglage de la valeur de déclenchement	non réglable
Signalisation de déclenchement	visuel
Norme	DIN EN ISO 6789
Réglage de la valeur de déclenchement	Index mobile
Longueur totale L	132 mm
Affichage	analogique
Procédé de mesure	Couple
Série	SGK
Type de raccordement	Mandrin de serrage 3 mors
Feedback	avec affichage
Lecture commutable	Nm
Etalonnage	O3
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Précision de mesure du couple	±3 %
Possibilité de journalisation des données	non
Méetrologie	mécanique
Type de produit	Clé dynamométrique

Services

Etalonnage Clé dynamométrique des deux côtés Couple maximal 400/2 Nm

020030 400/2