

**KANON****Appareil de contrôle de couple minimum, Couple maximal: 60cNm****Données de commande**

N° commande	658800 60
GTIN	4582126965457
Classe d'article	66F

**Description****Exécution:**

Appareil de mesure précis pour couples de serrage minimums. Echelle très lisible avec index mobile sur le dessus et graduation supplémentaire sur le côté du boîtier. **Avec mandrin de serrage 3 mors en acier.**

**Utilisation:**

Pour la mesure de couples de serrage minimum (résistances à la torsion ou au frottement) ou pour un serrage de vis contrôlé.

**Norme:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Remarque(s):**

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

**Description technique**

Capacité du mandrin	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Poids	600 g
Couple maximal	60 cNm
Plage de couples	5 - 60 cNm
Plage de couples	50 - 600 mNm
Signalisation de déclenchement	visuel

Type de raccordement	Mandrin de serrage 3 mors
Feedback	avec affichage
Norme	DIN EN ISO 6789
Graduation 1 trait =	1 cNm
Réglage de la valeur de déclenchement	Index mobile
Procédé de mesure	Couple
Série	SGK
Affichage	analogique
Réglage de la valeur de déclenchement	non réglable
Longueur totale L	132 mm
Lecture commutable	Nm
Etalonnage	O3
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Précision de mesure du couple	±3 %
Possibilité de journalisation des données	non
Méetrologie	mécanique
Type de produit	Clé dynamométrique

## Services

Etalonnage Clé dynamométrique des deux côtés Couple maximal 400/2 Nm

020030 400/2