



## Tournevis dynamométrique électronique, Couple maximal: 400cNm



### Données de commande

N° commande	659050 400
GTIN	4045197503886
Classe d'article	62E

### Description

**Exécution:**

Tournevis dynamométrique extrêmement polyvalent avec manche bimatière, grand affichage et adaptateur à changement rapide pour embouts. Dès que la valeur de consigne réglée est atteinte, le tournevis dynamométrique émet un signal visuel et acoustique. Deux modes de travail sont disponibles avec affichages en ligne et de la valeur maximale. Mémorisation jusqu'à 50 valeurs.

**Unités de mesure:** cNm, lbf·in, kgf·cm

**Utilisation:**

Contrôle de couple; serrage contrôlé de vis individuelles ou de petites séries.

**Norme:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Remarque(s):**

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

### Description technique

Couple maximal	400 cNm
Résolution	0,1 cNm
Poids	200 g
Précision de mesure du couple	±2 %
Plage de couples	80 - 400 cNm
Nombre de piles incluses	1
Réglage de la valeur de déclenchement	numérique, réglable

Affichage	numérique
Procédé de mesure	Couple
Lecture commutable	cNm
Lecture commutable	lbf·in
Type de raccordement	Porte-embouts 1/4"
Signalisation de déclenchement	visuel
Signalisation de déclenchement	acoustique
Réglage de la valeur de déclenchement	réglable
Principe de déclenchement	Déclenchement électromécanique
Feedback	avec affichage
Longueur totale L	203 mm
Étalonnage	O3
Sens de serrage	Serrage à droite et à gauche
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Logement pour embouts	F 6,3
Norme	DIN EN ISO 6789
Possibilité de journalisation des données	oui
Méetrologie	électronique
Type de pile	LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Tournevis dynamométriques

## Services

Étalonnage Tournevis dynamométrique double face Couple maximal 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Couvercle de compartiments à piles Type 1	655346 1

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Tournevis coin-driver Longueur lame 45 mm	664310 45
Tournevis coin-driver court Longueur lame 45 mm	664311 45