

**Vis de serrage de fraise alésage traversant, DIN 6367, Pour Ø mandrin: 22mm****Données de commande**

N° commande	309861 22
GTIN	4250122681588
Classe d'article	30N

Description**Utilisation:**

Pour la fixation de fraises à alésage.
Apport de lubrifiant via des alésages latéraux.

Remarque(s):

- Compatible avec
- **Attachement HSK, PSC.**
 - **Attachement SA et BT uniquement avec type ADB.**

Description technique

Epaisseur tête	7 mm
Pour Ø mandrin	22 mm
Ø tête	28 mm
Longueur de filet	18 mm
Filetage M	M10
Norme	DIN 6367

Type de produit

Vis de serrage