

**HOLEX®****Pince-étau d'angle****Données de commande**

N° commande	708380
GTIN	4045197895882
Classe d'article	76B

**Description****Exécution:**

Longues mâchoires étroites, courbées à 70°. Dentées sur le côté intérieur, zone non dentée à l'extrémité arrière des mâchoires pour pincer des tuyaux. Grâce à la forme spéciale de la tête, les branches de la pince ne peuvent pas gêner la zone de travail à l'état serré.

**Utilisation:**

Pour le maintien et la préhension dans des endroits particulièrement étroits et inaccessibles, étant donné que les branches de la pince ne gênent pas la zone de travail.

**Matière(s):**

Mâchoires en acier traité de qualité.

Hauteur tête: 120 mm

Longueur mâchoires (zone dentée): 60 mm

Longueur totale: 185 mm

Capacité de serrage: 60 mm

**Description technique**

Hauteur tête	120 mm
Longueur mâchoires (zone dentée)	60 mm
Capacité de serrage	60 mm
Longueur totale	185 mm

