



Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce, Longueur totale: 80mm



Données de commande

N° commande	659874 80
GTIN	7610733220519
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 / 659908 / 659911 (jusqu'au cat. 48) / 659912 / 659957 et 659958 **réf. 1600** et jeux de tournevis avec poignée rabattable 667625 / 667645.

Remarque(s):

Autres lames, voir 659870 / 659872 et 659878 – 659884.

Description technique

Longueur totale	80 mm
Longueur utile	64 mm
Logement pour embouts	D 6,3
Type de produit	Douille tournevis