

HOLEX®**Pince-étau serre-joints avec mâchoires de serrage mobiles, Longueur totale: 275 mm**

Données de commande

N° commande	709100 275
GTIN	4045197896049
Classe d'article	76B

Description

Exécution:

Mâchoires de prise étroites avec étrier élevé; à capacité profonde. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Poignées et mâchoires de prise nickelées.

Avec mâchoires de serrage mobiles pour un serrage préservant les pièces.

Utilisation:

Convenant particulièrement pour le serrage de matériaux profilés à âmes élevées ou des pièces encombrantes.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium; forgées.

Capacité de serrage: 75 mm

Description technique

Capacité de serrage	75 mm
Longueur totale	275 mm