



Pince à becs plats chromée isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm



Données de commande

N° commande	710300 160
GTIN	4003773033783
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (plates). Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince chromée, branches avec gaine multimatière, **isolées jusqu'à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.**

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	30 mm
Forme de mâchoire	plate
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5745
isolé jusqu'à	c.c. 1500 V
isolé jusqu'à	c.a. 1000 V
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé

Surface pince	chromée
Type de produit	Pinces à becs plats