

Garant**Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm**

Données de commande

N° commande	713040 200
GTIN	4045197373564
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Norme:**DIN ISO 5745****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Longueur mors	73 mm
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Forme de mâchoire	ovale-pointue, droite
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Matériau	Acier au chrome-vanadium

Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction