


**Embout fraise à chanfreiner, 3 tranchants, Ø ext.: 20,5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 676310 20,5   |
| GTIN             | 4013288119025 |
| Classe d'article | 63H           |

**Description****Exécution:**

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

**Avantage(s):**

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

**Utilisation:**

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Sur machine, via un adaptateur (675000 – 675050) ou dans le porte-embouts (676400 – 676770).

**Description technique**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Pour alésages à partir de | 3,5 mm  |
| Longueur totale           | 41 mm   |
| Pour vis à tête fraisée   | M10     |
| Longueur corps            | 20 mm   |
| Nombre de dents Z         | 3       |
| Ø ext.                    | 20,5 mm |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Queue à six pans pour embouts              | C 6,3                            |
| Référence fabricant                        | 846 HSS                          |
| Type d'outils                              | HSS                              |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré                         |
| Norme                                      | DIN 335 C                        |
| Type de produit                            | Fraises étagées et à chanfreiner |

## Accessoires

|   |                |
|---|----------------|
| Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide<br>Emmanchement hexagonal 6,3 mm | 676410 6,3     |
| Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3  | 675020 6,3     |
| Manche Kraftform, porte-embouts, 1/4 pouce avec lame télescopique   | 676400         |
| Manche Kraftform, porte-embouts 1/4 pouce C 6,3 avec aimant<br>Emmanchement hexagonal 6,3 mm  | 676440 6,3     |
| Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K   | 675020 6,3K    |
| Tige avec aimant / raccord rapide BiTorsion Corps 6 pans 6,3  | 675030 6,3     |
| Tige avec circlips Corps 6 pans 6,3   | 675000 6,3     |
| Tige avec aimant / circlips Corps 6 pans 6,3/150  | 675015 6,3/150 |
| Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3  | 675050 6,3     |
| Porte-tournevis Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3, court avec aimant<br>Emmanchement hexagonal 6,3 mm                                | 676405 6,3     |
| Tournevis porte-embouts à magasin 1/4 pouce corps télescopique et aimant  | 676555         |
| Tige avec aimant / circlips Corps 6 pans 7-RUND   | 675010 7-RUND  |
| Manche Kraftform, porte-embouts 1/4 pouce C 6,3 avec circlips<br>Emmanchement hexagonal 6,3 mm  | 676420 6,3     |
|   | 676656 6,3     |

Tournevis porte-embouts Kraftform 1/4 pouce avec mandrin à changement rapide Emmanchement hexagonal 6,3 mm

Cliquet une main à magasin pour embouts 1/4 pouce dans pochette textile ceinture

676770

Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3R

675020 6,3R

Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3S

675020 6,3S

Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide, ESD Emmanchement hexagonal 6,3 mm

676415 6,3

Tige avec aimant / circlips Corps 6 pans 6,3

675015 6,3

Tige avec raccord rapide et verrouillage Corps 6 pans 6,3

675025 6,3