



Pince à bords demi-ronds, droite, chromée, avec gaine, Longueur totale: 140mm



Données de commande

N° commande	713100 140
GTIN	4003773035015
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée. Pointes de précision élastiques, résistant à la torsion. Branches avec gaine multimatériau.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	140 mm
Longueur mors	42 mm
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Forme de mâchoire	ovale-pointue, droite
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction