




Embout taraud HSS, Pour filetages: M8



Données de commande

N° commande	676307 M8
GTIN	4013288119131
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Longueur totale: 40 mm

Longueur corps: 14 mm

Pas: 1,25 mm

Description technique

Longueur totale	40 mm
Pas	1,25 mm
Longueur corps	14 mm
Pour filetages	M8
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré

Utilisation avec le type d'alésage

jusqu'à 1xD pour les
trous débouchants

Type de produit

Embout de taraudage pour
perçuse avec entrée GUN