

**Embout fraise à chanfreiner, 1 tranchant, Ø ext.: 10,4mm****Données de commande**

N° commande	676311 10,4
GTIN	4013288118974
Classe d'article	63H

Description**Exécution:**

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

1 tranchant rectifié CBN pour un ébavurage et un chanfreinage sans marques de vibrations.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Sur machine, via un adaptateur (675000 – 675050) ou dans le porte-embouts (676400 – 676770).

Description technique

Pour vis à tête fraisée	M5
Longueur corps	21 mm
Longueur totale	34 mm
Pour alésages à partir de	1,5 mm
Nombre de dents Z	1
Ø ext.	10,4 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	845
Type d'outils	HSS

Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Accessoires

Manche Kraftform, porte-embouts 1/4 pouce C 6,3 avec aimant Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676440 6,3
Tige avec circlips Corps 6 pans 6,3	675000 6,3
Manche Kraftform, porte-embouts, 1/4 pouce avec lame télescopique	676400
Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide, ESD Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676415 6,3
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3	675050 6,3
Tournevis porte-embouts Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3 avec mandrin à changement rapide Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676410 6,3
Tournevis porte-embouts à magasin 1/4 pouce corps télescopique et aimant	676555
Tige avec raccord rapide et verrouillage Corps 6 pans 6,3	675025 6,3
Tournevis porte-embouts Kraftform 1/4 pouce avec mandrin à changement rapide Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676656 6,3
Tige avec aimant / raccord rapide BiTorsion Corps 6 pans 6,3	675030 6,3
Porte-tournevis Kraftform pour embouts 1/4 pouce C 6,3, court avec aimant Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676405 6,3
Manche Kraftform, porte-embouts 1/4 pouce C 6,3 avec circlips Emmanchement hexagonal 6,3 mm	676420 6,3
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3S	675020 6,3S
Tige avec aimant / circlips Corps 6 pans 6,3/150	675015 6,3/150
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3	675020 6,3
Tige avec aimant / circlips Corps 6 pans 7-RUND	675010 7-RUND

Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K
Tige avec aimant / circlips Corps 6 pans 6,3	675015 6,3
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3R	675020 6,3R
Cliquet une main à magasin pour embouts 1/4 pouce dans pochette textile ceinture	676770