



Jeu d'embouts forets taraudeurs en coffret robuste, 7 pièces



Données de commande

N° commande	676308
GTIN	4013288101594
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

1 outil pour 3 opérations:

pré-perçage – taraudage – ébavurage/ chanfreinage.

Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.**Contenu:**

Embouts forets taraudeurs: 676306, 1 de chaque réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10

Adaptateur "Rapidaptor": 1 pièce similaire à 675020 réf. 6,3K (sans aimant)

Description technique

Type de filetage	M
Type d'outils	HSS

Angle de pointe	60 degré
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1xD pour les trous débouchants
Nombre de pièces	7
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN

Accessoires

Embout forets taraudeurs HSS Pour filetages M8	676306 M8
Embout forets taraudeurs HSS Pour filetages M5	676306 M5
Embout forets taraudeurs HSS Pour filetages M4	676306 M4
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K
Embout forets taraudeurs HSS Pour filetages M6	676306 M6
Embout forets taraudeurs HSS Pour filetages M3	676306 M3
Embout forets taraudeurs HSS Pour filetages M10	676306 M10