



Lame 6 mm avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce, Longueur totale: 180mm



Données de commande

N° commande	659925 180
GTIN	7610733220878
Classe d'article	63D

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu'au cat. 53) / 659908 (jusqu'au cat. 53) / 659911 réf. 80; 250; 500 (jusqu'au cat. 48) / 659912 **réf. 200; 500** / 659918 / 659956 réf. 200; 500 / 659957 réf. 200; 500 / 659958 réf. 200; 500 et jeux de tournevis de montage 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Description technique

Longueur totale	180 mm
Longueur utile	100 mm
Logement pour embouts	D 6,3
Logement pour embouts	F 6,3
Type de produit	Douille tournevis