



Jeu d'embouts fraises à chanfreiner en coffret robuste, 8 pièces



Données de commande

N° commande	676312
GTIN	4013288101587
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Contenu:

Embouts fraise à chanfreiner, 3 tranchants: 676310, 1 de chaque réf. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Porte-tournevis: 1 pièce 676410

Adaptateur "Rapidaptor": 1 pièce similaire à 675020 réf. 6,3K (sans aimant)

Description technique

Nombre de fraises	6
Nombre de dents Z	3
Nombre de pièces	8
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré

Type d'outils	HSS
Norme	DIN 335 C
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Accessoires

Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3K	675020 6,3K
Embout fraise à chanfreiner, 3 tranchants Ø ext. 20,5 mm	676310 20,5
Embout fraise à chanfreiner, 3 tranchants Ø ext. 6,3 mm	676310 6,3
Embout fraise à chanfreiner, 3 tranchants Ø ext. 16,5 mm	676310 16,5
Embout fraise à chanfreiner, 3 tranchants Ø ext. 8,3 mm	676310 8,3
Embout fraise à chanfreiner, 3 tranchants Ø ext. 12,4 mm	676310 12,4
Embout fraise à chanfreiner, 3 tranchants Ø ext. 10,4 mm	676310 10,4