



## Embout forets taraudeurs HSS, Pour filetages: M10



### Données de commande

N° commande	676306 M10
GTIN	4013288118943
Classe d'article	63H

### Description

**Exécution:**

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

**Avantage(s):**

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

**Utilisation:**

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

**1 outil pour 3 opérations:**

pré-perçage – taraudage – ébavurage/ chanfreinage.

**Utilisation sur perceuses à inversion du sens de rotation.**

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Longueur totale: 59 mm

Longueur corps: 12 mm

Longueur foret (a): 15 mm

Ø foret hélicoïdal: 8,5 mm

Pas: 1,5 mm

### Description technique

Pas	1,5 mm
Longueur foret (a)	15 mm
Pour filetages	M10
Longueur totale	59 mm
Longueur corps	12 mm
Ø foret hélicoïdal	8,5 mm

Référence fabricant	847 HSS
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Angle de pointe	60 degré
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1xD pour les trous débouchants
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN