

**Pince coudée à becs demi-ronds, non revêtue, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	713600 200
GTIN	4045197166098
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

**Norme:**

**DIN ISO 5745**

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Longueur totale	200 mm
Longueur mors	73 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Surface	non revêtue

Type de produit

Pince multifonction