

Erdi**Cisaille à tôle Ideal avec lames HSS, coupe à gauche, Longueur totale: 260mm**

Données de commande

N° commande	766360 260
GTIN	4010220000281
Classe d'article	73X

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.

Tête de cisaille avec **lames HSS** (HRC 65). Durée de vie des lames particulièrement longue. Branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.

Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

Description technique

Longueur totale	260 mm
Longueur lames	33 mm
Type d'utilisation	coupe à gauche
Type de produit	Ciseaux

Accessoires

Kit de réparation pour cisaille à tôle Ideal	766020
--	--------