


HOLEX®**Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière, à droite, Longueur totale: 260 mm****Données de commande**

N° commande	766040 260
GTIN	4045197166937
Classe d'article	72D

Description**Exécution:**

Tête de cisaille forgée, lames trempées par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.

Avec microdenture. Tête de cisaille en **acier spécial** (HRC 58 – 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.

Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

Longueur lames: 33 mm

Description technique

Longueur totale	260 mm
Longueur lames	33 mm
Type d'utilisation	à droite