

Garant**Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine, Longueur totale: 160mm**

Données de commande

N° commande	713440 160
GTIN	4045197373588
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Norme:**DIN ISO 5745****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	50 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene

Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction