

**Pince courbée à 45° à becs pointus, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	715100 160
GTIN	4003773046790
Classe d'article	73F

**Description****Exécution:**

Avec mâchoires particulièrement longues et minces, pointues-ovales. Pointue sur 3 mm de large et 1 mm de haut. Intérieur des mâchoires lisse. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Avec mâchoires coudées à 45°.

**Norme:**

**DIN ISO 5743**

**Matière(s):**

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

**Description technique**

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	55 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée à 45°
Norme	DIN ISO 5743
Exécution des mors	intérieur lisse
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau pince	Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface pince	noire et brunie à froid, tête polie

Type de produit

Pinces de préhension