

Garant**Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm**

Données de commande

N° commande	713440 200
GTIN	4045197375001
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Norme:**DIN ISO 5745****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Longueur mors	73 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene

Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction