



Poignée à cliquet "Twister" pour embouts 1/4 pouce avec aimant, Longueur lame: 100mm



Données de commande

N° commande	676655 100
GTIN	7610733227112
Classe d'article	63E

Description

Exécution:

Poignée à cliquet "multicraft" avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d'huile. Pour rotation à gauche et à droite (angle d'ajustement 15°) avec position centrale intégrée (cliquet bloqué). Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Description technique

Longueur totale	228 mm
Longueur lame	100 mm
Référence fabricant	Twister
Logement pour embouts	D 6,3
Réversibilité gauche/droite	oui
Avec poignée à cliquet	oui
Type de produit	Outil à embout