

Garant**Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE, Longueur totale: 160mm**

Données de commande

N° commande	713310 160
GTIN	4045197501462
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en **Haptoprene** ergonomique.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	50 mm
Poignée	Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Forme de mâchoire	ovale-pointue, droite
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)

Exécution des mors	intérieur rugueux
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction