



Pince à becs demi-ronds, coudée, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm



Données de commande

N° commande	713500 200
GTIN	4003773035039
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince chromée, avec gaine multimatériau. Pointes de précision élastiques, résistant à la torsion.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Longueur mors	73 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé

Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction