

**Pince à becs demi-ronds, coudée isolée suivant VDE, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	713735 200
GTIN	4003773016090
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Taillants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince chromée, branches revêtues de plastique, **isolées**.

Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Longueur mors	73 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, avec mâchoires coudées (env. 40° – 45°)
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	avec revêtement en plastique

Matériau	Acier au chrome- vanadium, forgé et trempé
Surface	chromée
Type de produit	Pince multifonction