

**Pince à becs demi-ronds, coudée, polie, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	713550 160
GTIN	4003773015994
Classe d'article	73F

**Description****Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince noire et brunie à froid, tête polie. Branches revêtues de plastique. Pointes de précision élastiques, résistant à la torsion.

**Norme:****DIN ISO 5745****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

**Description technique**

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	50 mm
Forme de mâchoire	ovale-pointue, coudée (40° – 45°)
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé

Surface	noire et brunie à froid
Type de produit	Pince multifonction