

## Jeu de 36 outils d'électricien sans sacoche



### Données de commande

N° commande	680455
GTIN	2050001017703
Classe d'article	66H

### Description

#### Utilisation:

Contient les principaux outils de qualité nécessaires pour l'installation électrique.

#### Contenu:

Mètre pliant en bois **STABILA**®: 1 pièce 466005 réf. 2

Niveau à bulle en alliage léger **STABILA**®: 1 pièce 467030 réf. 400

Scie universelle **PUK**®: 1 pièce 581220

Tournevis pour vis à fente **Wera**, isolé suivant VDE: 1 de chaque 663100 réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Testeur de tension jusqu'à 250 V: 1 pièce 665014 réf. 2,5

Clé pour vis de calibrage, 100 % isolée jusqu'à 1000 V suivant EN 60900: 1 pièce 665800 de 2 – 63 A

Tournevis pour Phillips **Wera**, isolation VDE: 1 de chaque, 668600 réf. 1 ; 2

Pince universelle **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 701700 réf. 160

Pince multiprise **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 705740 réf. 250

Pince à becs demi-ronds **KNIPEX**®, isolée suivant VDE, avec coupe-fils: 1 pièce 713300 réf. 160

Pince coupante diagonale **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 725300 réf. 160

Pince à dénuder **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 728750 réf. 160

Couteau à dégainer **JOKARI**®: 1 pièce 728010 réf. 8 – 28

Burin pour la pierre **RENNSTEIG**, plat: 1 pièce 742500 réf. 250

Burin pour la pierre **RENNSTEIG**, pointu: 1 pièce 742600 réf. 250

Burin d'électricien pour la pierre **RENNSTEIG**, plat: 1 pièce 743000 réf. 250

Marteau rivoir **GARANT** avec manche hickory: 1 pièce 750110 réf. 500

Masses avec manche: 1 pièce 751010 réf. 1

Jeu de forets à béton en carbure en coffret plastique **Milwaukee**®: 1 pièce 786081 réf. 5 (Ø 4 –10 mm)

Pointe carrée **PB Swiss Tools**: 1 pièce 831700 réf. 110

Tire-fils en nylon **RUNPOTEC**®: 1 pièce 814862 réf. 10

Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300

Spatule: 1 pièce 087650 réf. 50

Bol à gâcher en caoutchouc: 1 pièce 087680 réf. 125

Pinceau à mouiller: 1 pièce 087005 réf. 20

Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK

Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK

**Remarque(s):**

**L'outil est livré non monté.**

## Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081557 LR3
Nombre de piles incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Jeu d'outils

## Accessoires

Niveau à bulle en alliage léger Longueur 400 mm	467030 400
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 500 g	750110 500
Pince à dénuder, chromée isolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	728750 160
Burin pour la pierre pointu Longueur totale 250 mm	742600 250
Lampes de poche à LED avec piles Couleur BLACK	081437 BLACK
Burin d'électricien Longueur totale 250 mm	743000 250
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668600 1
Spatule, manche en bois Largeur 50 mm	087650 50
Bol à gâcher Ø maximal 125 mm	087680 125

Pince multiprise Alligator® gaine VDE Longueur totale 250 mm	705740 250
Pince universelle, chromée isolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	701700 160
Rubans isolants Couleur BLACK	083654 BLACK
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 4 mm	663100 4
Pince coupante diagonale, chromée isolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	725300 160
Scie universelle "PUK" avec lame universelle (310) Poignée fixe	581220
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 6,5 mm	663100 6,5
Couteau fixe pour câbles	844300
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 8 mm	663100 8
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 5,5 mm	663100 5,5
Pointe carrée avec manche en plastique Longueur lame 110 mm	831700 110
Pinceau rond industriel Ø 20 mm	087005 20
Burin pour la pierre plat Longueur totale 250 mm	742500 250
Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	713300 160
Couteau à dégainer avec lame crochue Pour Ø câble 8-28 mm	728010 8-28
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform 100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668600 2
Jeu de forets à béton en carbure Nombre de forets 8	786080 8
Clé pour vis de calibrage, réversible 100% isolée	665800
Testeur de tension, qualité particulière Largeur de lame 2,5 mm	665020 2,5
Tire-fils en nylon Longueur ruban 10 m	814862 10
	663100 3,5

Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche  
Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm

Metre pliant bois jaune rivets recouv. Longueur 2 m

466005 2