

## Jeu de 107 outils de montage avec valise à outils en X-ABS



### Données de commande

N° commande	680352
GTIN	2050001016454
Classe d'article	66H

### Description

#### Utilisation:

Contient des outils de haute qualité pour **l'entretien et la maintenance d'installations, de machines, d'appareils, etc.**

#### Livraison:

Compas à pointes: 1 pièce 457600 réf. 200

Pointe à tracer, double: 1 pièce 458400

Mètre pliant en bois **STABILA**®: 1 pièce 466005 réf. 2

Jeu de limes d'atelier **DICK**, taille 2 avec manche, assorties dans une pochette enroulable: 1 pièce 517200 réf. 200 (5 pièces)

Limes à clé assorties dans une pochette en plastique: 1 pièce 518930 (6 pièces)

Brosse métallique, 3 rangées: 1 pièce 575000 réf. 3

Monture de scie à métaux avec lame: 1 pièce 580700 réf. 300

Mini-scie à archet **GARANT**: 1 pièce 581195

**GARANT** Clés à fourches 6 – 34 mm avec support: 1 pièce 610610 réf. 12 (6x7 – 30x34 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 12

Clé polygonale double **GARANT** 6 – 22 mm: 1 pièce 615610 réf. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Jeu de clés mâles coudées 6 pans dans un support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 9 (1,5 - 10 mm)

Clés mâles coudées pour Torx®: 1 pièce 624857 réf. 8 (TX6 – TX25)

Jeu de douilles 1/2 pouce: 1 pièce 637718 réf. 6 (16 pièces)

Jeu de tournevis pour vis à fente **GARANT**: 1 pièce 660036 réf. 5 (3,5 - 8 mm)

Tournevis pour vis à fente **PB Swiss Tools**, court: 1 pièce 664100 réf. 6,5

Clés mâles coudées pour vis à fente **PB Swiss Tools**: 1 pièce 664800 réf. 6,5  
 Testeur de tension **PB Swiss Tools** jusqu'à 250 V: 1 pièce 665020 réf. 3,5  
 Tournevis pour Phillips **GARANT**: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2  
 Pince universelle: 1 pièce 703000 réf. 180  
 Pince multiprise: 1 pièce 706151 réf. 250  
 Tenaille **KNIPEX**®: 1 pièce 706610 réf. 210  
 Pince-étau universelle: 1 pièce 708205 réf. 250  
 Pince à becs demi-ronds avec coupe-fils: 1 pièce 713200 réf. 160  
 Pince pour circlips intérieurs droite: 1 pièce 719805 réf. J2  
 Pince pour circlips extérieurs droite: 1 pièce 719905 réf. A2  
 Pince coupante diagonale: 1 pièce 725250 réf. 160  
 Burin plat **RENNSTEIG**: 1 pièce 740500 réf. 175  
 Bédane **RENNSTEIG**: 1 pièce 740600 réf. 150  
 Jeu de chasse-pointes et pointeaux **RENNSTEIG**: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Marteaux rivoirs avec manche trimatière: 1 de chaque 750450 réf. 300; 500  
 Marteau en plastique: 1 pièce 754500 réf. 32  
 Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766042 réf. 260  
 Ciseaux pour électriciens: 1 pièce 769005 réf. 130  
 Pointe carrée **PB Swiss Tools**: 1 pièce 831700 réf. 110  
 Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300 réf. 175  
 Burette à huile en plastique: 1 pièce 083532 réf. 125  
 Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK  
 Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK  
 Marqueur, bleu: 1 pièce 085154 réf. B  
 Valise à outils en X-ABS **PARAT**®: 1 pièce 692671

**Remarque(s):****L'outil est livré non monté.****Description technique**

Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081557 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Jeu d'outils

**Accessoires**

Jeu de clés à fourches Nombre de clés 12	610610 12
--	-----------

Pince pour circlips Type J2	719805 J2
Tenaille Longueur totale 210 mm	706610 210
Pointe carrée avec manche en plastique Longueur lame 110 mm	831700 110
Jeu de chasse-pointessur support en plastique Nombre d'outils 6	745600 6
Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm	706151 250
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Burin plat Longueur totale 175 mm	740500 175
Jeu de clés à douilles, carré 1/2"16 pièces Type 6	637718 6
Mini-scie à archetPoignée ergonomique	581195
Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Nombre de tournevis 5	660031 5
Compas à pointes Longueur L 200 mm	457600 200
Ciseaux téléphone électricienavec coupe-fils Longueur totale 130 mm	769005 130
Tournevis coudé, pour vis à fente Largeur embout (b) 6,5 mm	664800 6,5
Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière Longueur totale 260 mm	766042 260
Jeu de limes universelles 5 pièces, dans une troussetaille 2 Longueur sans queue 200 mm	517200 200
Pointe à tracer coudée	458400
Jeu de 6 limes à cléen pochette plastique	518930
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Monture de scie à métaux 317avec lame bimétal 24 dents	580700
Testeur de tension, qualité particulière Largeur de lame 3,5 mm	665020 3,5
Lampes de poche à LEDavec piles Couleur BLACK	081437 BLACK
	713200 160

Pince à becs demi-ronds, droite, non revêtue Longueur totale 160 mm

Jeu de clés mâles coudées, pour Torx®phosphatées  
Nombre de tournevis 11

624870 11

Rubans isolants Couleur BLACK

083654 BLACK

Burette à huile en plastique avec tuyau d'écoulement  
Capacité 125 ml

083532 125

Pince universelle vanadium, non revêtue Longueur totale 180 mm

703000 180

Couteau fixe pour câbles

844300

Jeu de clés mâles coudées 6 pansnickelé Nombre de tournevis 9

626072 9

Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 6,5 mm

664100 6,5

Pince-étau universelle avec mâchoire prismatique  
Longueur totale 250 mm

708205 250

Pince pour circlips Type A2

719905 A2

Massette avec embouts en Cellidor Ø tête du maillet 32 mm

754500 32

Marteau rivoir avec manche trimatière Poids sans manche 300 g

750450 300

Brosse métallique à main Fil d'acier lisse 0,35 mm Nombre de rangées de garnissage 3

575000 3

Pince coupante diagonale, non revêtue Longueur totale 160 mm

725250 160

Marteau rivoir avec manche trimatière Poids sans manche 500 g

750450 500

Marqueur permanent Dura-Ink® 15 Couleur d'écriture B

085154 B

Bédane Longueur totale 150 mm

740600 150

Valise en X-ABS grande profondeur avec coque de fond, 2 plateaux porte-outils etserrures TSA Type 1

692671 1

Jeu de 107 outils de montagesans contenant

680355

Metre pliant bois jaune rivets recouv. Longueur 2 m

466005 2