

Jeu de 107 outils de montage sans contenant



Données de commande

N° commande	680355
GTIN	2050001016799
Classe d'article	66H

Description

Utilisation:

Contient des outils de haute qualité pour **l'entretien et la maintenance d'installations, de machines, d'appareils, etc.**

Livraison:

Compas à pointes: 1 pièce 457600 réf. 200

Pointe à tracer, double: 1 pièce 458400

Mètre pliant en bois **STABILA**®: 1 pièce 466005 réf. 2

Jeu de limes d'atelier **DICK**, taille 2 avec manche, assorties dans une pochette enroulable: 1 pièce 517200 réf. 200 (5 pièces)

Limes à clé assorties dans une pochette en plastique: 1 pièce 518930 (6 pièces)

Brosse métallique, 3 rangées: 1 pièce 575000 réf. 3

Monture de scie à métaux avec lame: 1 pièce 580700 réf. 300

Mini-scie à archet **GARANT**: 1 pièce 581195

GARANT Clés à fourches 6 – 34 mm avec support: 1 pièce 610610 réf. 12 (6x7 – 30x34 mm) avec 1 pièce 611500 réf. 12

Clé polygonale double **GARANT** 6 – 22 mm: 1 pièce 615610 réf. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Jeu de clés mâles coudées 6 pans dans un support en plastique: 1 pièce 626072 réf. 9 (1,5 - 10 mm)

Clés mâles coudées pour Torx®: 1 pièce 624857 réf. 8 (TX6 – TX25)

Jeu de douilles 1/2 pouce: 1 pièce 637718 réf. 6 (16 pièces)

Jeu de tournevis pour vis à fente **GARANT**: 1 pièce 660036 réf. 5 (3,5 - 8 mm)

Tournevis pour vis à fente **PB Swiss Tools**, court: 1 pièce 664100 réf. 6,5

Clés mâles coudées pour vis à fente **PB Swiss Tools**: 1 pièce 664800 réf. 6,5

Testeur de tension **PB Swiss Tools** jusqu'à 250 V: 1 pièce 665020 réf. 3,5
 Tournevis pour Phillips **GARANT**: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2
 Pince universelle: 1 pièce 703000 réf. 180
 Pince multiprise: 1 pièce 706151 réf. 250
 Tenaille **KNIPEX**®: 1 pièce 706610 réf. 210
 Pince-étau universelle: 1 pièce 708205 réf. 250
 Pince à becs demi-ronds avec coupe-fils: 1 pièce 713200 réf. 160
 Pince pour circlips intérieurs droite: 1 pièce 719805 réf. J2
 Pince pour circlips extérieurs droite: 1 pièce 719905 réf. A2
 Pince coupante diagonale: 1 pièce 725250 réf. 160
 Burin plat **RENNSTEIG**: 1 pièce 740500 réf. 175
 Bédane **RENNSTEIG**: 1 pièce 740600 réf. 150
 Jeu de chasse-pointes et pointeaux **RENNSTEIG**: 1 pièce 745600 réf. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Marteaux rivoirs avec manche trimatière: 1 de chaque 750450 réf. 300; 500
 Marteau en plastique: 1 pièce 754500 réf. 32
 Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766042 réf. 260
 Ciseaux pour électriciens: 1 pièce 769005 réf. 130
 Pointe carrée **PB Swiss Tools**: 1 pièce 831700 réf. 110
 Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300 réf. 175
 Burette à huile en plastique: 1 pièce 083532 réf. 125
 Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK
 Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK
 Marqueur, bleu: 1 pièce 085154 réf. B

Remarque(s):**L'outil est livré non monté.****Description technique**

Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081557 LR3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Brosse métallique à main Fil d'acier lisse 0,35 mm Nombre de rangées de garnissage 3	575000 3
Couteau fixe pour câbles	844300

Compas à pointes Longueur L 200 mm	457600 200
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Mini-scie à archet Poignée ergonomique	581195
Tournevis coudé, pour vis à fente Largeur embout (b) 6,5 mm	664800 6,5
Marteau rivoir avec manche trimatière Poids sans manche 500 g	750450 500
Jeu de 6 limes à clé en pochette plastique	518930
Pince pour circlips Type A2	719905 A2
Tenaille Longueur totale 210 mm	706610 210
Pince multiprise avec revêtement en plastique Longueur totale 250 mm	706151 250
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Marqueur permanent Dura-Ink® 15 Couleur d'écriture B	085154 B
Pince pour circlips Type J2	719805 J2
Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 16 pièces Type 6	637718 6
Jeu de clés mâles coudées 6 pans nickelé Nombre de tournevis 9	626072 9
Jeu de clés à fourches Nombre de clés 12	610610 12
Burette à huile en plastique avec tuyau d'écoulement Capacité 125 ml	083532 125
Monture de scie à métaux 317 avec lame bimétal 24 dents	580700
Burin plat Longueur totale 175 mm	740500 175
Jeu de chasse-pointe support en plastique Nombre d'outils 6	745600 6
Testeur de tension, qualité particulière Largeur de lame 3,5 mm	665020 3,5
Massette avec embouts en Cellidor Ø tête du maillet 32 mm	754500 32
Jeu de limes universelles 5 pièces, dans une trousetaille 2 Longueur sans queue 200 mm	517200 200

Bédane Longueur totale 150 mm	740600 150
Jeu de clés mâles coudées, pour Torx®phosphatées Nombre de tournevis 11	624870 11
Ciseaux téléphone électricienavec coupe-fils Longueur totale 130 mm	769005 130
Marteau rivoir avec manche trimatière Poids sans manche 300 g	750450 300
Pince à becs demi-ronds, droite, non revêtue Longueur totale 160 mm	713200 160
Pince-étau universelle avec mâchoire prismatique Longueur totale 250 mm	708205 250
Lampes de poche à LEDavec piles Couleur BLACK	081437 BLACK
Rubans isolants Couleur BLACK	083654 BLACK
Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 6,5 mm	664100 6,5
Pince universelle vanadium, non revêtue Longueur totale 180 mm	703000 180
Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Nombre de tournevis 5	660031 5
Pointe carrée avec manche en plastique Longueur lame 110 mm	831700 110
Pointe à tracer coudée	458400
Pince coupante diagonale, non revêtue Longueur totale 160 mm	725250 160
Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière Longueur totale 260 mm	766042 260
Jeu de clés polygonales doubles, fortement contre- coudées Nombre de clés 8	615500 8
Support en plastique Pour nombre de clés 12	611500 12
Metre pliant bois jaune rivets recouv. Longueur 2 m	466005 2