

Jeu de 118 outils d'électricien sans coffre à outils



Données de commande

N° commande	680405
GTIN	2050001016805
Classe d'article	66H

Description

Contenu:

Pied à coulisse **GARANT**: 1 pièce 410100 réf. 150
 Clé mixte **Stahlwille**®: 1 de chaque 613500 réf. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13
 Clés mâles coudées pour six pans creux: 1 de chaque 626038 réf. 0,7; 0,9
 1 de chaque 626037 réf. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
 1 de chaque 626039 réf. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16
 Jeu de clés à douilles **GARANT**, 1/4 pouce: 1 pièce 630325 réf. SD (41 pièces)
 Tournevis d'électricien pour vis à fente **PB Swiss Tools**: 1 de chaque 663000 réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5
 Tournevis pour vis à fente **PB Swiss Tools**, court: 1 de chaque 664100 réf. 5,5; 8
 Clés mâles coudées pour vis à fente **PB Swiss Tools**: 1 de chaque 664800 réf. 4; 5,5
 Clé mâle coudée pour Phillips **PB Swiss Tools**: 1 de chaque 669400 réf. 1; 2
 Tournevis pour Phillips **PB Swiss Tools**: 1 de chaque 668000 réf. 0; 1; 2; 1K; 2K
 Miroirs de contrôle: 1 pièce 081620 réf. 23
 Tournevis électronique pour vis à fente **Wera**: 1 de chaque 669900 réf. 2,5; 3; 4
 Tournevis électronique pour Phillips **Wera**: 1 de chaque 669905 réf. 0; 1
 Tournevis électroniques Pozidriv **Wera**: 1 pièce 669910 réf. 0
 Pince multiprise **KNIPEX**® Cobra®: 1 pièce 705800 réf. 125
 paire de brucelles antimagn., pointues: 1 pièce 727520 réf. AM
 paire de brucelles antimagn., désaxées / émoussées: 1 pièce 727580 réf. AM
 paire de brucelles en croix antimagn., coudées / émoussées: 1 pièce 727700 réf. AM
 paire de brucelles de retrait antimagn., pour Micro-Packages: 1 pièce 727840 réf. AM

paire de brucelles antimagn., 100 % isolées, pointues: 1 pièce 727920 réf. AM
 Pince de montage avec serrage par crans: 1 pièce 727950 réf. 200
 Pince coupante diagonale pour l'électronique **GARANT**: 1 pièce 726210 réf. 125
 Pince à becs pointus pour l'électronique **GARANT**: 1 pièce 727170 réf. 140
 Pince à becs plats pour l'électronique **GARANT**: 1 pièce 727165 réf. 140
 Pince coupante diagonale en vanadium **GARANT**: 1 pièce 723040 réf. 160
 Pince à dénuder automatique **GARANT**: 1 pièce 728613 réf. 6
 Pinces à décaper les fils vernis: 1 pièce 728770 réf. 120
 Coupe-câbles, petit: 1 pièce 730100 réf. 160
 Chasse-goupilles avec douille: 1 pièce 748201 réf. 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Marteau rivoir avec manche en hickory: 1 pièce 750100 réf. 100
 Cutter universel avec lames cassables **Tajima**: 1 pièce 844900
 Clé à molette: 1 pièce 813961 réf. 150
 Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 BLACK
 Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 BLACK

Remarque(s):**L'outil est livré non monté.****Description technique**

Code art. piles/batteries incluses	081557 LR3
Nombre de piles incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 1,5 mm	626037 1,5
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 3/16 pouce	626039 3/16
Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic100% isolé Largeur embout (b) 4 mm	663000 4
Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic100% isolé Largeur embout (b) 5,5 mm	663000 5,5
Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique Taille empreinte cruciforme 2K	668000 2K
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613500 5,5

Pochette en plastique pour clés mâles coudées 6 pans Type 8	626250 8
Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 8 mm	664100 8
Miroir de contrôle Dimensions du miroir 23 mm	081620 23
Pince à dénuder Pour section de conducteur 6 mm ²	728613 6
Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic100% isolé Largeur embout (b) 2 mm	663000 2
Rubans isolants Couleur BLACK	083654 BLACK
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 5 mm	626037 5
Clés mixtes Ouverture 3,2 mm	613500 3,2
Marteau rivoir avecgaine de protection du manche Poids sans manche 100 g	750100 100
Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique Taille empreinte cruciforme 1	668000 1
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613500 7
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613500 10
Clés mixtes Ouverture 5 mm	613500 5
Clé mâle coudée 6 pansphosphaté 6 pans 0,9 mm	626038 0,9
Brucelles de retrait pour Micropackages 8 – 14 broches Matériau AM	727840 AM
Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic100% isolé Largeur embout (b) 2,5 mm	663000 2,5
Tournevis pour vis à fente, court Largeur embout (b) 5,5 mm	664100 5,5
Tournevis pour l'électronique pour vis PhillipsESD Taille empreinte cruciforme 0	669905 0
Pince de montage avec serrage par crans Longueur totale 200 mm	727950 200
Tournevis coudé, pour vis à fente Largeur embout (b) 4 mm	664800 4
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 4 mm	626037 4
Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	723040 160

Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 3/32 pouce	626039 3/32
Tournevis pour l'électronique, pour vis à fenteKraftform Micro, ESD Largeur embout (b) 2,5 mm	669900 2,5
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 1/16 pouce	626039 1/16
Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique Taille empreinte cruciforme 2	668000 2
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613500 8
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 2,5 mm	626037 2,5
Clé mâle coudée pour vis Phillips Taille empreinte cruciforme 1	669400 1
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 1,3 mm	626037 1,3
Brucelle forme AA droite, isolée Matériau AM	727920 AM
Pincés plates pour l'électronique Longueur totale 140 mm	727165 140
Tournevis pour l'électronique pour PozidrivESD Taille empreinte cruciforme 0	669910 0
Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm	410100 150
Lampes de poche à LEDavec piles Couleur BLACK	081437 BLACK
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 3 mm	626037 3
Tournevis pour l'électronique, pour vis à fenteKraftform Micro, ESD Largeur embout (b) 4 mm	669900 4
Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête normale Longueur totale 125 mm	726210 125
Tournevis pour l'électronique pour vis PhillipsESD Taille empreinte cruciforme 1	669905 1
Clés mixtes Ouverture 4 mm	613500 4
Jeu de chasse-goupilles avec douille de guidagedans une pochette en plastique Nombre de chasse-goupilles 9	748201 9
Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique Taille empreinte cruciforme 1K	668000 1K
Tournevis pour l'électronique, pour vis à fenteKraftform Micro, ESD Largeur embout (b) 3 mm	669900 3
Petit coupe-câbles Longueur totale 160 mm	730100 160
Clé à molette avec gaine Longueur totale 150 mm	813961 150

Tournevis pour Phillips, avec manche en plastique Taille empreinte cruciforme 0	668000 0
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613500 11
Brucelle becs dégagés, arrondis becs 2,5 mm de large, 120 mm, forme 2a Matériau AM	727580 AM
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613500 13
Tournevis coudé, pour vis à fente Largeur embout (b) 5,5 mm	664800 5,5
Clé mâle coudée 6 pansphosphaté 6 pans 0,7 mm	626038 0,7
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 1/8 pouce	626039 1/8
Pince à décaper les fils vernis avec couteaux 0,6 mm Longueur totale 120 mm	728770 120
Pince à becs pointus pour l'électronique Longueur totale 140 mm	727170 140
Jeu de clés à douilles, carré 1/4"41 pièces Type SD	630325 SD
Brucelle droite, 125 mm, forme AA Matériau AM	727520 AM
Brucelles à becs croisés arrondis / courbés, 160 mm Matériau AM	727700 AM
Clé mâle coudée 6 pansnickelé 6 pans 2 mm	626037 2
Cutter universelavec 3 lames, 9 mm	844900
Clé mâle coudée pour vis Phillips Taille empreinte cruciforme 2	669400 2
Tournevis d'électricien pour vis à fente, Classic100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm	663000 3,5
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613500 9
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613500 6
Pince multiprise Cobra® brunie à froid Longueur totale 125 mm	705800 125