

## Jeu de 25 outils pour apprentis électroniciens sans sacoche



### Données de commande

N° commande	680445
GTIN	2050001017567
Classe d'article	66H

### Description

#### Utilisation:

Contient un assortiment de base de haute qualité pour les apprentis électroniciens, basé sur l'outillage d'atelier existant.

#### Livraison:

- Pied à coulisse **GARANT**: 1 pièce 410100 réf. 150
- Mètre pliant en bois **STABILA**®: 1 pièce 465960 réf. 2
- Lime mi-ronde **DICK**: 1 pièce 513300 réf. 250
- Manche de lime en bois dur: 1 pièce 519400 réf. 120
- Scie universelle **PUK**®: 1 pièce 581220 réf. 150
- Tournevis pour vis à fente **Wera**, isolé suivant VDE: 1 de chaque 663100 réf. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
- Tournevis pour Phillips **Wera**, isolation VDE: 1 de chaque 668600 réf. 1; 2
- Pince universelle **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 701700 réf. 160
- Pince multiprise **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 705740 réf. 250
- Pince à becs plats **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 710300 réf. 160
- Pince à becs ronds **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 710700 réf. 160
- Pince à becs demi-ronds **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 de chaque 713300 réf. 160; 200
- Pince coupante diagonale pour l'électronique **GARANT**: 1 pièce 726210 réf. 125
- Pince à dénuder automatique **JOKARI**®: 1 pièce 728622 réf. 6
- Outil à dénuder pour tous les câbles coaxiaux courants **JOKARI**®: 1 pièce 729806 réf. RG58/59
- Marteau rivoir **GARANT** avec manche hickory: 1 pièce 750110 réf. 300
- Marteau en plastique: 1 pièce 754200 réf. 32
- Couteau pour câbles avec manche en bois, repliable: 1 pièce 844500 réf. 1

#### Remarque(s):

**L'outil est livré non monté.**

## Description technique

Type de produit

Jeu d'outils

## Accessoires

Couteau pour câbles avec manche en bois, repliable Type 1	844500 1
Pince à becs plats chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	710300 160
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 5,5 mm	663100 5,5
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 2,5 mm	663100 2,5
Pince multiprise Alligator® gaine VDE Longueur totale 250 mm	705740 250
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 8 mm	663100 8
Pince à becs ronds chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	710700 160
Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête normale Longueur totale 125 mm	726210 125
Manche de lime en bois dur Longueur totale 120 mm	519400 120
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm	663100 3,5
Dénudeur rond coaxial Pour type de câble coaxial RG58/59	729806 RG58/59
Maillet avec embouts en polyuréthane Ø tête du maillet 32 mm	754200 32
Mètre pliant en bois, blanc Longueur 2 m	465950 2
Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 300 g	750110 300
	668600 2

Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 2

Scie universelle "PUK" avec lame universelle (310) Poignée fixe

581220

Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 1

668600 1

Pince universelle, chromée isolée suivant VDE Longueur totale 160 mm

701700 160

Lime mi-ronde Longueur sans queue 250 mm

513300 250

Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 4 mm

663100 4

Pince à dénuder, modèle économique Pour section de conducteur 6 mm<sup>2</sup>

728622 6

Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE Longueur totale 160 mm

713300 160

Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 6,5 mm

663100 6,5

Pince à becs demi-ronds, droite isolée suivant VDE Longueur totale 200 mm

713300 200

Pied à coulisse Plage de mesure 150 mm

410100 150