

**Riveteuse hydropneumatique TAURUS®, Type: 2****Données de commande**

N° commande	770512 2
GTIN	4007081570008
Classe d'article	74A

**Description****Exécution:**

Pression de service 5 – 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible.

**Avantage(s):**

Le **système de mâchoires de prise** garantit une très longue durée de vie et une prise ferme des rivets. Faible consommation d'air comprimé grâce à une utilisation double: pour poser le rivet **et** évacuer le clou rompu. Cycle de travail très rapide.

**Livraison:**

Clé de montage de 12/14 et de 14/17.

1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml et 1 récipient d'huile réutilisable. Avec nez 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.

**Description technique**

Pour rivets aveugles acier / alu jusqu'à	6 mm
Force de traction à 5 bars	9000 N
Course de l'appareil	18 mm
Ø broche max.	3,2 mm
Raccord	6 mm

Poids	1,6 kg
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à	5 mm
Consommation d'air par rivet	2,3 l
Raccord	1/4 pouce
Type de produit	Riveteuses