

**Garant**
**Foret hélicoïdal HSS W, non revêtu, Ø DC h8: 7,4mm**

**Données de commande**

N° commande	114200 7,4
GTIN	4045197015822
Classe d'article	11B

**Description**
**Exécution:**

Épaisseur d'âme normale sans conicité. Affûtage au sommet précis.

Larges goujures rectifiées avec angle d'hélice prononcé.

Surface polie non revêtue.

Avec amincissement type A à partir de 2 mm.

**Recommandation(s):**
**Profondeur de perçage maximale:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

Arrosage interne: non

Norme: DIN 338

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 130 degré

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée  $L_2$ : 57,9 mm

Longueur des goujures  $L_c$ : 69 mm

Longueur totale L: 109 mm

Ø queue  $D_s$ : 7,4 mm

Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques: 0,14 mm/tr

**Description technique**

Longueur des goujures $L_c$	69 mm
Ø nom. $D_c$	7,4 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance Ø nominal	h8

Ø queue D <sub>s</sub>	7,4 mm
Longueur totale L	109 mm
Avance f à copeaux longs dans l'alu/les plastiques	0,14 mm/tr
Norme	DIN 338
Profondeur de perçage maximale recommandée L <sub>2</sub>	57,9 mm
Angle de pointe	130 degré
Queue	Queue cylindrique
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	W
Angle d'hélice	35-40 degré
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	70 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	45 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		