

**Garant****Pince pour circlips de précision, Type: A11****Données de commande**

N° commande	719870 A11
GTIN	4045197504159
Classe d'article	71B

**Description****Exécution:**

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Pince noire. Tête polie. Branches revêtues de plastique. Articulation avec **ressort d'ouverture intégré. Forme B – Becs coudés à 90°.**

**Avantage(s):**

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

**Utilisation:**

Pour le montage et le démontage de circlips.

**Norme:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Description technique**

Longueur totale	130 mm
Ø pointes	1,3 mm
Forme	B
Pour Ø circlips extérieurs	10 - 25 mm
Norme	DIN 5254 B

Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure coudée
Forme des mâchoires	coudée à 90°
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Matériau pointe	Acier spécial
Surface	noir
Avec butée de limitation	non
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui
Poignée avec dispositif de blocage	non
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Pince pour circlips