



## Pince pour circlips de précision, Type: J4



### Données de commande

N° commande	719790 J4
GTIN	4003773048558
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.

**Avec pointes de précision. Forme C – Becs droits.**

#### Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

#### Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

#### Norme:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Description technique

Pour Ø circlips intérieurs	85 - 140 mm
Forme	C
Longueur totale	320 mm
Ø pointes	3,2 mm
Norme	DIN 5256 C
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure droite
Forme des mâchoires	droite

Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Matériau pointe	Acier spécial
Surface	grise et brunie à froid
Avec butée de limitation	non
Poignée avec dispositif de blocage	oui
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Pince pour circlips