



Pince pour circlips de précision, Type: A41



Données de commande

N° commande	719890 A41
GTIN	4003773048855
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique. Articulation avec **ressort d'ouverture intégré. Forme B – Becs coudés à 90°.**

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Description technique

Longueur totale	305 mm
Forme	B
Ø pointes	3,2 mm
Pour Ø circlips extérieurs	85 - 140 mm
Norme	DIN 5254 B
Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure coudée

Forme des mâchoires	coudée à 90°
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Surface	grise et brunie à froid
Avec butée de limitation	non
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui
Poignée avec dispositif de blocage	non
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Pince pour circlips