

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm


Données de commande

N° commande	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Classe d'article	21T

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L ₂	15,25 mm
Levier	259015 11
Déport L ₃	11 mm
Vis de levier	259018 9
Taille plaquette	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø pré-perçage min. D _{min}	20 mm
Code ISO porte-outils	A16M PCLNR/L09
Ø queue D _s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500