

**Garant****Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 16/09mm**

## Données de commande

N° commande	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Classe d'article	21T

## Description

**Exécution:**

Barres d'alésage PCLNL 95° pour plaquettes CN.

## Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Levier	259015 11
Code ISO porte-outils	A16M PCLNR/L09
Longueur totale L	150 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15,25 mm
Déport L <sub>3</sub>	11 mm
Vis de levier	259018 9
Taille plaque	9 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	20 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500